

Rollcart steekwagen

draagvermogen 250 kg, wielen met TPE-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 180 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 158327



Rollcart Steekwagen

Draagvermogen 250 kg

steekwagen

- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 400 x 180 mm
- hoogte x breedte x diepte 1250 x 600 x 450 mm
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met handgrepen met veiligheidsbeugel volgens DIN EN 1757-3
- wielen met TPE-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 250 mm
- wielnaaf met rollager

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	TPE
type kar	steekwagen	wiellager	rollager
draagvermogen	250 kg	diameter wiel	250 mm
breedte schep	400 mm	materiaal velg	kunststof
diepte schep	180 mm	veiligheidsgreep	ja

materiaal	staal	uitvoering	met steunbeugels
materiaal verwerking	gelast	hoogte	1250 mm
oppervlak	m. poedercoating	breedte	600 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	diepte	450 mm
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	20 kg
trapslede	nee		