

BS-ROLLEN châssis roulant

BS ROLLEN

force 150 kg, plateau longueur x largeur 600 x 350 mm, hauteur de charge 112 mm, plateforme en bois, structure en bois avec laquage coloris jaune, 4 roulettes pivotantes, avec bandage plastique

lot 2 pièce



Numéro d'article: 222425

BS-ROLLEN Plateau roulant

l'aide pratique

châssis roulant

- force 150 kg
- plateau longueur x largeur 600 x 350 mm
- hauteur de charge 112 mm
- plateforme en bois
- équipé de avec de grandes poignées
- avec poignées encastrées
- structure en bois avec laquage coloris jaune
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 75 mm
- avec bandage plastique

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|
| appareil de manutention | châssis roulant | surface | laqué |
| type de rouleur | châssis roulant | couleur | jaune |
| charge | 150 kg | équipement servante d'atelier | avec de grandes poignées |
| norme européenne | non | nombre/type de roulettes | 4 roulettes pivotantes |
| hauteur de charge | 112 mm | pneumatique | plastique |
| longueur de plateau | 600 mm | Diamètre de roue | 75 mm |
| largeur de plateau | 350 mm | poignée | poignées encastrées |

| | | | |
|------------------------|------|-------|--------|
| matériau de plateforme | bois | Poids | 6,6 kg |
| matériau de châssis | bois | | |