

Hymer multifunctionele vouwladder SC 40

4 x 3 sporten met profiel, balklengte
3,47 m, van aluminium

Artikelnummer: 224611



HYMER



Hymer multifunctionele ladder SC 40

multifunctionele vouwladder

- trap beide zijden
- 4 x 3 sporten met profiel
- voor een werkhoogte als aanlegladder / als ladder tot ca. 4 m / 2,51 m
- balklengte 3,47 m
- breedte 355 - 697 mm
- 6 scharnieren voor het ver- en ontgrendelen
- dwarstraverse aan het balkeinde
- ingeklapt hoogte x breedte x diepte 300 x 900 x 700 mm
- van aluminium
- gewicht 15,5 kg
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	multifunctionele ladder	breedte	355-697 mm
laddertype	multifunctionele vouwladder	in-/uitklapbaar	ja
materiaal	aluminium	verrijdbaar	nee
gebruik	beide zijden	onderbouw	dwarstraverse
lengte paal	3,47 m	ladder uitvoering	vierdelig
werkhoogte als aanlegladder	4 m	ladder functie	6 scharnieren voor het ver- en ontgrendelen
werkhoogte als ladder	2,51 m	spreidbeveiliging	nee
sporten aantal	4 x 3	veiligheidsbeugel	nee
type trede/sport	sporten met profiel	ladder voor op de trap	nee
in-/uitklaphoogte	300 mm	garantie	10 jaar
in-/uitklapbreedte	900 mm	gewicht	15,5 kg
in-/uitklapdiepte	700 mm		

Gerelateerde Producten

224581		inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg
224582		antistatische band, voor ladder
224583		gereedschapstas, voor aluminium en houten ladder, van katoen in rood
224585		inhanghaak, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 25 kg
678796		inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg