

## RAU

### chariot à outils

Serie 7000

hauteur x largeur x profondeur 975 x 580 x 650 mm, plateau de table en bois de hêtre massif, avec huilage verni, force 450 kg, exécution du châssis 4 roul., équipement : 6 tiroirs, 1 pochette pour documents, 1 barre de poussée, verrouillable avec serrure cylindrique à goupilles, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes f



# RAU.



Numéro d'article: 231032



### chariot à outils



- hauteur x largeur x profondeur 975 x 580 x 650 mm
- plateau de table en bois de hêtre massif, avec huilage verni
- épaisseur de panneau 25 mm
- force 450 kg
- exécution du châssis 4 roul.
- équipement : 6 tiroirs, 1 pochette pour documents, 1 barre de poussée
- hauteur des tiroirs 3x90 mm/3x150 mm
- dimensions utiles tiroirs largeur x profondeur 490 x 560 mm, hauteur utile = hauteur frontale - 15 mm
- force par tiroir 100 kg

- tiroirs avec rails télescopiques à roulement à billes et retour automatique, extension 100 %
- avec poignée barre ErgoScript® avec revêtement de couleur aluminium et protection transparente
- avec champ d'inscription
- verrouillable avec serrure cylindrique à goupilles
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage TPE sur jante polypropylène
- roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- Produit livré monté
- 5 années de garantie






## Détails techniques

|                                    |  |                          |   |
|------------------------------------|--|--------------------------|---|
| type de meuble                     | table  | poignée                  | poignée barre sur toute la largeur          |
| type de table                      | éta bli  | champ d'inscription      | oui   |
| Exécution du bâti                  | 4 roul.  | matériau de plaque       | bois de hêtre massif                        |
| forme de châssis                   | piè tement 4 pieds   | surface de plaque        | avec huilage verni                          |
| hauteur                            | 975 mm   | matériau de châssis      | acier                                       |
| largeur                            | 580 mm   | surface de châssis       | finition peinture époxy                     |
| profondeur                         | 650 mm   | couleur du châssis       | gris clair // RAL7035                       |
| épaisseur de panneau               | 25 mm  | surface de face avant    | finition peinture époxy                     |
| charge                             | 450 kg   | couleur de la face avant | bleu gentiane // RAL5010                    |
| hauteur réglable                   | non  | système de fermeture     | serrure cylindrique à goupilles             |
| équipement établi                  | 6 tiroirs, 1 pochette pour documents, 1 barre de poussée       | roulant                  | oui   |
| nombre de tiroirs                  | 6 pièce  | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| nombre x hauteur tiroirs           | 3x90 mm/3x150 mm   | pneumatique              | TPE   |
| largeur utile du tiroir            | 490 mm   | matériau de jante        | polypropylène                               |
| profondeur utile du tiroir         | 560 mm   | équipement roue          | roulettes pivotantes avec freins            |
| hauteur utile de tiroir (déta ill) | hauteur frontale - 15 mm                                       | Ø de roue                | 125 mm                                      |
| capacité de charge de tiroir       | 100 kg   | livraison                | livré monté                                 |
| extension tiroir                   | 100 %  | garantie                 | 5 années                                    |
| glissière tiroir                   | rails télescopiques à roulement à billes et retour automatique | Poids                    | 88 kg                                       |
| verrouillable                      | oui  |                          |   |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 231162 |  | Kit de compartimentage, avec gaufrage à trame, 2 séparateurs longitudinaux + 9 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 490 x 560 mm, hauteur frontale 60 - 90 mm, hauteur x largeur x profondeur 47 x 490 x 560 mm   |
| 231163 |  | Kit de compartimentage, avec gaufrage à trame, 2 séparateurs longitudinaux + 9 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 490 x 560 mm, hauteur frontale 120 - 150 mm, hauteur x largeur x profondeur 90 x 490 x 560 mm |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 158965 |  | balance de table, non étalonnable, plateforme en plastique, largeur x profondeur 318 x 258 mm, plage de pesage entre 50 kg, Lisibilité par incréments de 20 g |
| 184197 |  | Tapis individuel revêtement de sol industriel, hauteur x longueur x largeur 13 x 900 x 600 mm   |
| 195726 |  | étau parallèle, largeur du mors 140 mm, Ouverture de serrage 180 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu                               |
| 217101 |  | cutter jetable, profondeur de coupe 11,6 mm, avec œillet de fixation  |
| 530330 |  | tabouret, assise hauteur 540 - 720 mm, revêtement en similicuir en bleu, structure en aluminium, piètement avec roulettes                                     |