

## Cascao Roue encastrable

force 250 kg, diamètre 100 mm, longueur moyeu 40 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec Double roulement à billes, jante en aluminium, jante avec pare-fils

Numéro d'article: 243569



### Roue encastrable

- force 250 kg
- diamètre 100 mm
- longueur moyeu 40 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Double roulement à billes
- jante en aluminium
- jante avec pare-fils

### Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	aluminium
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	Double roulement à billes
modèle	Roue	frein	sans
charge	250 kg	pare-fils	oui
pneumatique	polyuréthane	Longueur de moyeu	40 mm
Diamètre de roue	100 mm	Poids	0,31 kg

