

SCHULTE legbordstelling - aanbouwveld Green

Green, hoogte x breedte x diepte
2000 x 1000 x 400 mm, 4 niveaus met
Stalen bodem, gebruik eenzijdig -
ontworpen voor plaatsing tegen een
wand, standers met
corrosiebeschermende zinklaag,
niveaus met corrosiebeschermende
zinklaag

Artikelnummer: 254923



legbordstelling - aanbouwveld

- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1000 x 400 mm
- veldlast 1300 kg
- 4 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- zeer stabiel door kruisschoor
- constructie van staal
- standers met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand met voorgemonteerd T-profielframe
- met GS-vignet
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype stelling

in hoogte verstelbaar 25 mm

		legbord	
stellingtype	systeemstelling	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	kliksysteem	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingveld	aanbouwweld	oppervlak legbord	verzinkt
elektrisch geleidend	nee	oppervlak standaard	verzinkt
materiaal	staal	stabiliteit/versteving/schoren	kruisschoor
hoogte	2000 mm	kleur uitvoering	verzinkt
breedte	1000 mm	levering	voorgemonteerd
diepte	400 mm	certificering	GS
veldlast	1300 kg	garantie	5 jaar
legborden / schappen aantal	4 stuks	gewicht	20,98 kg

Gerelateerde Producten

254929



legbord voor legbordstelling, breedte x diepte 1000 x 400 mm, uitgerust met 8 legborddragers, van staal met corrosiebeschermende zinklaag