



Moravia barrière au sol BLACK BULL Eco

MORAVIA
kompetent und fair

élément : Barres horizontales,
convient pour le intérieur, Longueur x
diamètre 1500 mm x 48,3 mm, en
acier avec revêtement en plastique
résistant à l'usure coloris jaune, à
poser



Numéro d'article: 273997



barrière au sol

- convient pour préparation des commandes, marchandises entrantes
- élément : Barres horizontales
- convient pour le intérieur
- Longueur x diamètre 1500 mm x 48,3 mm
- épaisseur de cloison 2 mm
- en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune
- à poser



Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	diamètre	48,3 mm
équipement de sécurité	protection anti-collision	épaisseur de cloison	2 mm
type de protection anti-collision	barrière au sol	type de fixation	à poser
élément	Barres horizontales	matériau	acier
lieu d'utilisation	intérieur	surface de protection anti-collision	avec revêtement en plastique
convient pour (secteurs)	préparation des commandes, marchandises entrantes	couleur de la protection anti-collision	jaune
longueur	1500 mm	Poids	4,9 kg

Cela s'adapte aussi ...

221310		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en orange fluo, taille unique
221381		gants de protection, en nitrile en gris/noir, lisse, taille 9
224763		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai de voirie, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 600 mm, manche bois, pour tous types de saleté sur sols rugueux
227878		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 46, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge
235589		tapis de travail, tapis, hauteur x longueur x largeur 12,7 x 1520 x 910 mm, En caoutchouc avec surface perforée coloris noir, antidérapant
235625		nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts
242154		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, Ø 180 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 93 x 80 mm