

Bauer benne basculante

hauteur x longueur x largeur 665 x 1210 x 840 mm, capacité 0,3 m³, force 750 kg, Structure robuste en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement fourreaux pour fourche

Numéro d'article: 345035



Bauer Benne basculante basse

Facile à manœuvrer dans un espace réduit grâce à sa faible hauteur



benne basculante

- modèle bas
- hauteur x longueur x largeur 665 x 1210 x 840 mm
- capacité 0,3 m³
- force 750 kg
- poids 135 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 60 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 300 mm
- épaisseur de matériau 3 mm
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- retour automatique après vidage avec verrouillage en position de départ et encliquetage automatique de la protection antibasculement
- Avec chaîne de sécurité empêchant les glissements
- Grande stabilité grâce à des bords renforcés sur tout le pourtour et à un châssis stable
- Structure robuste en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- soubassement fourreaux pour fourche





Détails techniques

type de récipient	benne basculante	soubassement	fourreaux pour fourche
capacité	0,3 m ³	hauteur des fourreaux de fourche	60 mm
hauteur	665 mm	largeur des fourreaux de fourche	200 mm
longueur	1210 mm	écartement fourreaux de fourche	300 mm
largeur	840 mm	largeur de charge	300 mm
charge	750 kg	robinet de vidange	non
modèle	modèle bas	récipient équipement de sécurité	chaîne de sécurité
matériau	acier	gerbable	non
épaisseur de matériau bac de rét	3 mm	emboîtable	non
exécution paroi	tôle pleine	considération comme matière dang	non
stabilité / renfort / entretoise	bords renforcés sur tout le pourtour	surface	galvanisé
fonction de basculement	manuel	exécution couleur	galvanisé
fonction de pivotement retour	retour automatique après vidage avec verrouillage en position de départ	couvercle	en accessoires (non compris)
sécurité antibasculement	protection antibasculement automatique	type de couvercle	couvercle rabattable
possibilité de passage au-dessous	oui	Poids	135 kg

Accessoires

208964		couvercle rabattable en deux parties, en acier, pour benne basculante 0,3 m ³ , avec revêtement en zinc anti-corrosion
518144		Jeu de roulettes, pour benne basculante, force 1350 kg

Cela s'adapte aussi ...

203428		marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
531837		rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir