

houten vloer voor inhaakstelling voor spaanplaten

breedte x diepte 890 x 490 mm,
dikte 10 mm, voor een vaklast van
265 kg, van hout



Artikelnummer: 521019



houten vloer voor inhaakstelling voor spaanplaten

- breedte x diepte 890 x 490 mm, dikte 10 mm
- voor een vaklast van 265 kg
- verhoogde stabiliteit door dwarsprofielen
- van hout
- rand van staal in met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

meubeltype	stelling	vakbreedte	890 mm
stellingtype	accessoires	vakdiepte	490 mm
stellingveld	grondveld	vaklast	265 kg
voor stellingtype	inhaakstelling voor spaanplaten	legborden / niveaus stabiliteit	dwarsprofielen
stellingaccessoires	legbord	materiaal	hout
legbord-/niveautype	houten vloer	bladrand	van staal
breedte	890 mm	kleur bladrand	verzinkt
diepte	490 mm	kleur uitvoering	verzinkt
dikte	10 mm	gewicht	5,4 kg

