

stumpf

armoire d'atelier

Serie 3000

hauteur x largeur x profondeur 1800 x 500 x 500 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 530158



stumpf Armoire d'outillage Serie 3000

avec tablettes coulissantes et tiroirs

armoire d'atelier



- hauteur x largeur x profondeur 1800 x 500 x 500 mm
- structure en tôle d'acier
- porte à battants
- angle d'ouverture de la porte 105 °
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- 4 niveaux avec tablette en acier
- 4 tablettes extensibles
- Réglable au pas de 25 mm
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- force par tablette coulissante 35 kg
- extension tablette coulissante 100 %
- avec blocage d'extension
- équipement : tablettes extractibles
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre

- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- certification TÜV
- 5 années de garantie



Détails techniques



type de meuble	armoire	matériau	tôle d'acier
type d'armoire	armoire d'atelier	tablette réglable au pas	25 mm
type de porte	porte à battants	tiroir réglable en hauteur	25 mm
hauteur	1800 mm	surface de tablette	galvanisé
largeur	500 mm	verrouillable	oui
profondeur	500 mm	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
équipement armoire	tablettes extractibles	cloison de séparation médiane	non
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	glissière tiroir	à roulement à billes
type tablette/niveau	tablette en acier	extension tiroir	100 %
tablettes extractibles	4 pièce	extension tablette	100 %
charge tablette coulissante	35 kg	blocage d'extension	oui
couleur du corps	gris clair // RAL7035	angle d'ouverture de porte	105 °
couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010	poignée	poignée tournante
surface de corps	finition peinture époxy	roulant	non
surface de face avant	finition peinture époxy	certification	certification TÜV
système de fermeture	serrure à cylindre	garantie	5 années
soubassement	socle	Poids	51,6 kg

Accessoires

946432		Tablette couliss. pour armoire d'atelier, avec bord du bac de rétention, largeur x profondeur 500 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 35 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
946498		tiroir pour armoire d'atelier, hauteur 90 mm

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, en PVC avec surface striée dans le sens de la longueur en gris

520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge