

Lakape magazijnbak Eco

hoogte x breedte x diepte 150 x 213 x 330 / 301 mm, van polypropyleen in rood

VE 10 stuks

Artikelnummer: 531038



Lakape Zichtbak Eco

vooral geschikt voor rollenbanen



magazijnbak

- hoogte x breedte x diepte 150 x 213 x 330 / 301 mm
- van polypropyleen in rood
- Dezelfde maten stapelbaar
- Geschikt voor rollenbanen


Technische details

baktype	magazijnbak	stapelbaar	ja
euronorm	nee	geschikt voor rollenbanen	ja
elektrisch geleidend	nee	geschikt voor levensmiddelen	nee
hoogte	150 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
breedte	213 mm	kleur	rood
diepte	330 mm	maat	5 - HxBxD 150x213x330/301 mm
bodemdiepte	301 mm	gewicht	5,7 kg
materiaal	polypropyleen		

Gerelateerde Producten

531060		zichtvenster, voor magazijnbak hoogte x breedte 150 x 213 mm, van polypropyleen
531069		etiket, voor magazijnbak hoogte x breedte 150 x 213 mm, in wit

Dit past ook bij ...

209420		stelling met zichtbakken - grondveld, hoogte x breedte x diepte 760 x 1000 x 430 mm, 104 bakken van polyethyleen, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
524162		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 2 laden, 1 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
531075		stelling met zichtbakken - grondveld, hoogte x breedte x diepte 900 x 1020 x 200 mm, 72 bakken van polypropyleen in rood, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7012 bazaltgrijs