



Der leistungsstarke Farbexperte

Mit Sicherheit produktiv: Der ECOSYS P6230cdn überzeugt mit schnellen 30 Seiten pro Minute, niedrigen Seitenpreisen und einer exzellenten Druckqualität. Intelligente Sicherheitsfunktionen schützen dabei sensible Daten vor unbefugtem Zugriff. Mit max. 2.100 Blatt Papierkapazität geht ihm auch bei großen Druckaufträgen nicht die Puste aus. Bis zu fünf Papierzuführungen ermöglichen eine flexible Papierverarbeitung mit unterschiedlichsten Papiergrößen und Medien für Formate von A6 bis A4 und Grammaturen bis 220 g/m². Die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS-Technologie senkt dauerhaft Ihre Betriebskosten und schont zudem die Umwelt.



ECOSYS P6230cdn



A4-Farbrucker

Bis zu 30 Seiten pro Minute

100 + 500 Blatt Papierzufuhr

ALLGEMEIN

Technologie: Kyocera ECOSYS, Farblaser
Bedienfeldanzeige: 2-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet
Druckgeschwindigkeit:
 bis zu 30 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe
Auflösung: 1.200 × 1.200 dpi, 600 × 600 dpi MultiBit
 (für Druckqualität bis zu 9.600 × 600 dpi)
Druckvolumen: max. 10.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert
 für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung
 bis zu 100.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)
Aufwärmzeit: ca. 26 Sekunden (nach dem Einschalten)
Erste Druckseite nach: ca. 6/7 Sekunden (SW/Farbe)
Integriertes Kostenstellenmanagement:
 bis zu 100 Kostenstellen
Abmessungen (H × B × T): 410 mm × 390 mm × 532 mm
Gewicht: ca. 29,1 kg
Netzspannung: 220–240V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:
Ruhemodus: 0,6 W
Bereit: 56 W
Drucken: 466 W
Geräuschemission¹ (gem. ISO 7779):
Bereit: 30,2 dB(A)_{L_{PA}}
Drucken: 50,2/50,1 dB(A)_{L_{PA}} (SW/Farbe)
Leiser Druck: 45,4 dB(A)_{L_{PA}}
 (reduzierte Druckgeschwindigkeit, Farbmodus)
Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE
 Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm
 ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf
 eine Blattstärke von max. 0,1 mm. Bitte setzen Sie nur von
 Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.
Papierzufuhr:
Universalszufuhr: max. 100 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6,
 benutzerdefiniert (70 mm × 148 mm–216 mm × 356 mm)
Papierkassette: max. 500 Blatt, 60–163 g/m², A4, A5, A6,
 benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm–216 mm × 356 mm)
Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2.100 Blatt
Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60–163 g/m², A4, A5,
 benutzerdefiniert (Legal/Folio–A5R)
Papierablage: max. 250 Blatt (face-down) mit „Ablage
 voll“-Sensor

CONTROLLER

CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2 GHz
Speicher: 1 GB RAM
Schnittstellen:
 USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/
 1000BASE-T), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz
 für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für
 SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-
 Box-Funktionen)
Druckersprache: PRESCRIBE IIc
Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompati-
 bel), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print
Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme,
 Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX,
 Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL/Post-
 Script, 8 Fonts für Windows, 1 Bitmap Font, 45 eindimen-
 sionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie
 Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417
 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option
 erhältlich)
Druckfunktionen: „Prüfen und Halten“ (Proof and hold),
 N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt),
 Posterdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing,
 WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria
Sicherheitsfeatures: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-
 Abfrage, Verschlüsselter PDF-Direktdruck, Sicherheits-
 wasserzeichen, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPP over SSL,
 lokale und Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos, NTLM,
 802.1x), Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-
 Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung,
 Blockieren von Schnittstellen, gesicherte Datenbereinigung
 vor Geräterückgabe

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-5270K: Toner schwarz für 8.000 Seiten gem. ISO/
 IEC 19798
TK-5270C, TK-5270M, TK-5270Y: Toner cyan, magenta,
 gelb für jeweils 6.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798
Kapazität des mitgelieferten Toners: Schwarz: 3.500 Seiten;
 Cyan, Magenta, Gelb: jeweils 2.500 Seiten gem. ISO/
 IEC 19798

OPTIONEN

Papierkassette PF-5100: max. 500 Blatt, 60–220 g/m², A4,
 A5, benutzerdefiniert (92 mm × 162 mm–216 mm × 356 mm).
 Bis zu 3 optionale Papierkassetten möglich.
Unterschrank:
CB-5100H-B: Holzschrank, Höhe ca. 50 cm
CB-5100L-B: Holzschrank, Höhe ca. 37 cm
Festplatte:
HD-6: 32 GB (SSD), **HD-7:** 128 GB (SSD)
Datensicherheits-Kit (E): Zuverlässiger Schutz von Daten
 auf der optionalen Festplatte
ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint
USB-Kartenleser: vereinfacht Authentifizierung am Drucker
Optionale Schnittstellen:
IB-36: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)²
IB-50: Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
IB-51: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n)

GARANTIE

2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis
 max. 200.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinhei-
 ten des Druckers.³

MODELLVARIANTE

ECOSYS P6230cdn/KL3:

Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)

Kyocera Life – die Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre
 vor Ort für Drucker und Optionen

- ¹ Surface sound pressure level (1 m Messabstand).
- ² Kann auch in Kombination mit SSD-Festplatte oder
 anderer optionaler Schnittstelle installiert werden.
- ³ Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen,
 siehe garantie.kyoceradocumentsolutions.de



Klimaschutz ist wichtiger denn je. Kyocera hilft Ihnen dabei, Ihren Büroalltag
 klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Alle Drucker und Multifunktions-
 systeme von Kyocera sind einschließlich des Originaltoners klimaneutral*.
 Die Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und
 Verwertung der Systeme entstehen, werden über myclimate Gold Standard-Klimaschutz-
 projekte kompensiert. Print Green: Unserer Umwelt zuliebe.

* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich
 vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte
 CO₂-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie
 Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
 Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
 Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
 Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
 Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Zweignl. Zürich
 Hohlstraße 614 – 8048 Zürich
 Telefon +41 (0) 44 9084949 – Telefax +41 (0) 44 9084950
www.kyoceradocumentsolutions.ch



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten.
 Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen
 der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ gilt für dieses Produkt nur in Deutschland.

