


Körperduschen mit Augendusche

- Hochleistungsduschkopf für ein normgerechtes Strahlbild
- integrierter Mengenregulator für ein gleichmäßiges Strahlbild unabhängig vom Wasserdruck
- wartungsfreier Kugelhahn aus Edelstahl
- einfache Bedienung der Körperdusche mit Zugstange
- Augendusche mit Staubkappen gegen Verschmutzung
- einfache Betätigung der Augendusche durch großflächige Druckplatte
- für Bodenmontage, inkl. Standfuß


Körperdusche mit Augendusche, aus Edelstahl, wahlweise grün pulverbeschichtet oder poliert




wartungsfreier Kugelhahn aus Edelstahl



Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl für ein normgerechtes Strahlbild



Augendusche mit Staubkappe gegen Verschmutzung



Edelstahl, poliert



Das PLUS an Sicherheit

DVGW-Zertifizierung: Die unabhängige Zertifizierung durch den DVGW - Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. - ist ein verlässlicher Nachweis für die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik. Sie belegt u.a., dass entscheidende Anforderungen der Trinkwasserverordnung eingehalten werden.

Körperdusche mit Augendusche und Auffangbecken, aus Edelstahl, wahlweise grün pulverbeschichtet oder poliert




wartungsfreier Kugelhahn aus Edelstahl



Hochleistungsduschkopf aus Kunststoff für ein normgerechtes Strahlbild



Augendusche mit Auffangbecken und Staubkappen gegen Verschmutzung



Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet

Typ	BR 832 085	BR 832 095	BR 837 085	BR 837 095
Werkstoff	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Farbe	grün	–	grün	–
Oberfläche	pulverbeschichtet	poliert	pulverbeschichtet	poliert
Wasserabgabemenge Augendusche (>) [l/min]	14	14	16	16
Wasseranschluss	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Ausstattung	ohne Auffangbecken	ohne Auffangbecken	mit Auffangbecken	mit Auffangbecken
Montage	Bodenmontage	Bodenmontage	Bodenmontage	Bodenmontage
Wasserabgabemenge Körperdusche (>) [l/min]: 50 mit DVGW-Zertifizierung				
Bestellnummer	201-247-J0	201-252-J0	201-249-J0	201-254-J0
Wasserabgabemenge Körperdusche (>) [l/min]: 75 ohne DVGW-Zertifizierung				
Bestellnummer	250-083-J0	250-084-J0	250-085-J0	250-086-J0