



## **HSM SECURIO P36i - 1 x 5 mm mit separatem Schnittwerk**

Artikelnummer	1854121M
EAN	4026631058674
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Abteilung
Schutzklasse (DIN 66399)	sehr hoch
Schnittbreite	1 mm
Partikellänge	5 mm
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	O-6, P-7, T-6, E-5, F-3
Schnittleistung in Blatt 80g/m <sup>2</sup>	8
Schnittleistung in Blatt 70g/m <sup>2</sup>	10
Schnittgut	Papier, Kreditkarte, CD/DVD
Eingabebreite	330 mm
Behälter-/Auffangvolumen	145 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	2667
Schnittgeschwindigkeit	85 mm/s
Geräuschpegel (Leerlauf)	55 dB(A)
Leistungsaufnahme	1000 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	580 x 1020 x 550 mm
Gewicht	74 kg
Farbe	weiß