

ONTOR



[1,2,3,4]

Universelle einsetzbare Schutzbrille

Die flexiblen Brillenbügel passen sich jeder Kopfform individuell an. Das Softpolster schützt vor seitlichen und frontalen Stoßeinwirkungen. Durch die individuell einstellbare Bügellänge und einstellbare Neigung der Scheibe ist das Model ONTOR für jede Gesichtsförm und Arbeitssituation anpassbar.



[5]



[6]



[7]



[8]

ONTOR	44	EN 166, EN 169, EN 170, EN 172	100%	10	Ergo Fit
Merkmale	Gewicht (g)	EN Normen	UV-Schutz	VPE	Bügeltechnologie

Features & Quick Info

- Vorneigung der Schutzscheibe einstellbar
- Überbrille - zum Tragen über der persönlichen Korrekturbrille
- Individuell einstellbare Bügellänge
- Druckfreier Sitz
- Universell einsetzbare Schutz- und Besucherbrille
- Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben

Individuelle Gestaltung oder Branding mit Farbe & Logo auf Anfrage

Abb. Nr.	FASSUNGSEIGENSCHAFTEN		SCHEIBENEIGENSCHAFTEN				ONTOR
	Farbe	Kennzeichnung	Material	Farbe	Beschichtung	Scheibe	Artikel-Nummer
[1]		GA 166 FT CE	PC	Klar	HC	2C-1.2 GA 1 F K CE	9090 105
[2]		GA 166 FT CE	PC	Klar	AF AS	2C-1.2 GA 1 F T N CE	9090 155
[3]		GA 166 FT CE	PC	Klar	HC AF AS	2C-1.2 GA 1 F K N CE	9090 006
[4]		GA 166 FT CE	PC	Klar	SAR	2C-1.2 GA 1 F CE	9090 109
[5]		GA 166 FT CE	PC	Grün	HC	2 GA 1 F K CE	9090 132
[6]		GA 166 FT CE	PC	Grün	HC	3 GA 1 F K CE	9090 133
[7]		GA 166 FT CE	PC	Grün	HC	5 GA 1 F K CE	9090 135
[8]		GA 166 FT CE	PC	Grau	HC	5-2.5 GA 1 F K CE	9090 625 AF+

* Beschichtungen: HC = Kratzfest | AF AS = Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent | HC AF AS = Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch | SAR = Superentspiegelung