

## Rechteckbehälter

Höhe x Länge x Breite 685 x 605 x 790 mm, Inhalt 210 l, Aus Regenerat-Kunststoff in grün, Lichtundurchlässig, Wände geschlossen, Boden geschlossen, 4 Füße

Artikelnummer: 100173



## Unterfahrbare Rechteckbehälter

### Lichtundurchlässig

Rechteckbehälter


- Höhe x Länge x Breite 685 x 605 x 790 mm
- Inhalt 210 l
- Aus Regenerat-Kunststoff in grün
- Lichtundurchlässig
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- 4 Füße
- Mit Auslauf und Stopfen
- Mit Deckel
- Platzsparend ineinander stapelbar

## Technische Details






Behältertyp	Rechteckbehälter	nestbar	ja
Euronorm	nein	faltbar	nein

Inhalt	210 l	unterfahrbar	ja
Höhe	685 mm	Unterbau	4 Füße
Länge	605 mm	Ablauf	Mit Auslauf und Stopfen
Breite	790 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Material	Regenerat-Kunststoff	Gefahrstoffeignung	nein
Material Eigenschaft	Lichtundurchlässig	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Wandkonstruktion	geschlossen	Farbe	grün
Bodenkonstruktion	geschlossen	Gewicht	9,5 kg
stapelbar	ja		

## Zubehör

100209		Stülpdeckel, Für Rechteckbehälter mit 210 l Inhalt, Breite x Tiefe 790 x 605 mm, in grün
--------	---	--

## Dazu passt auch ...

114305		Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4-Fußgestell, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschiebbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium