

Kappes

Werkzeugwagen

ToolTower® RasterPlan®

Höhe x Breite x Tiefe 2175 x 700 x 700 mm, 3 Lochplattenwände außen, Verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, Front in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 144771

RasterPlan

KAPPES



Kappes Tool-Tower Werkzeugcenter ToolTower® RasterPlan®

fahrbar

Werkzeugwagen





- Höhe x Breite x Tiefe 2175 x 700 x 700 mm
- 3 Lochplattenwände außen
- Flügeltür mit Lochprägung
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- 4 Lenkrollen
- 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
- Front in RAL7035 Lichtgrau

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Türtyp	Flügeltür mit Lochprägung
Wagentyp	Werkzeugwagen	Schließsystem	Zylinderschloss
Höhe	2175 mm	fahrbar	ja

Breite	700 mm	Unterbau	Rollen
Tiefe	700 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Material	Stahl	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Schrank Ausstattung	Lochplatten, Tür	Farbe Korpus	lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
inkl. Werkzeug	nein	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Lochplatten außen Anzahl	3 Stück	Gewicht	75 kg

Dazu passt auch ...

146391		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in rot, Rückseite magnetisch
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
524156		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 1 Schublade, 1 Ablageboden, Verschießbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
531015		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 89 / 76 mm, Aus Polypropylen in blau