

Hymer Anlegeleiter 6012

Aufstieg einseitig, 5 profilierte Stufen,
Holmlänge 1,5 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 157732



Hymer Stufen-Anlegeleiter 6012

Anlegeleiter







- Aufstieg einseitig
- 5 profilierte Stufen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 1,95 m
- Reichhöhe 2,45 m
- Holmlänge 1,5 m
- Stufentiefe 80 mm
- Breite 425 mm
- Stufen-Holm-Verbindung genietet
- Ausgestattet mit Lochungen für Einhängenhaken
- Sichere Anwendung durch D-Holm-Konzept für extra hohe Stabilität
- rutschfeste Leiterfüße am Holmende

- Aus Aluminium
- Gewicht 3,4 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Sicherheitsausstattung Leiter	D-Holm-Konzept für extra hohe Stabilität
Material	Aluminium	Sprossen-/Holmverbindung	genietet
Holmlänge	1,5 m	Unterbau	rutschfeste Leiterfüße
Arbeitshöhe	1,95 m	Nutzung	einseitig
Reichhöhe	2,45 m	klappbar	nein
Stufen Anzahl	5	fahrbar	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Stufen	Treppengängig	nein
Tiefe Stufen	80 mm	Norm	DIN EN 131
Breite	425 mm	Garantie	10 Jahre
Leiter Ausführung	einteilig	Gewicht	3,4 kg
Leiter Ausstattung	Lochungen für Einhängen		

Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiß
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE