

Arbeitsplatz-Bodenbelag Orthomat Diamond

Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, normal entflammbar, Aus PVC mit Tränenblechprofil in schwarz



Artikelnummer: 184390



Arbeitsplatz-Bodenbelag Orthomat Diamond

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Für den Innenbereich geeignet
- Meterware
- Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm
- Aus PVC mit Tränenblechprofil in schwarz
- mit allseitig abgeschrägten Kanten
- Temperaturbeständig bis +60°C
- gemäß DIN 4102 und DIN 54332
- normal entflammbar
- 1 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Arbeitsplatzausstattung | Bodenbelag | max. Länge | 18300 mm |
| Bodenbelag | Arbeitsplatz-Bodenbelag | Bodenbelag Ausstattung | mit allseitig abgeschrägten Kanten |
| Konfektionierung | Meterware | elektrisch leitend | nein |
| Einsatzort | Innenbereich | Schwer entflammbar | nein |
| Material Lauffläche | PVC | Temperaturbeständigkeit | bis +60°C |
| Oberfläche Bodenbelag | Tränenblechprofil | Brandschutz | normal entflammbar |

| | | | |
|--------|---------|----------|------------------------------|
| Farbe | schwarz | Norm | gemäß DIN 4102 und DIN 54332 |
| Höhe | 9 mm | Garantie | 1 Jahre |
| Breite | 900 mm | Gewicht | 3 kg |