

hofs

Antibakterielles Regal - Grundfeld

AntiBac®

AntiBac®, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1060 x 535 mm, Fachlast 140 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer mit antibakterieller Beschichtung gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien in ähnlich RAL9016 verkehrsweiß, Ebenen mit antibakterieller Beschichtung gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien in ähnlich RAL9016 verkehrsweiß



Artikelnummer: 228329



hofs Antibakterielles Regal AntiBac®

Grundfeld

Antibakterielles Regal - Grundfeld





- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1060 x 535 mm
- Fachlast 140 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 500 mm
- 6 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig

- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit antibakterieller Beschichtung gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien in ähnlich RAL9016 verkehrsweiß
- Ebenen mit antibakterieller Beschichtung gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien in ähnlich RAL9016 verkehrsweiß
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- gemäß DGUV Regel 108-007 müssen Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 gegen Kippen gesichert werden




Technische Details

Möbeltyp	Regal	Nutzung	einseitig
Regaltyp	Antibakterielles Regal	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Regalsystem	Stecksystem	Oberfläche Boden	antibakteriell beschichtet
Regalfeld	Grundfeld	Oberfläche Ständer	antibakteriell beschichtet
Material	Stahl	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstrebungen
Höhe	2500 mm	Farbe Boden	ähnlich RAL9016 verkehrsweiß
Breite	1060 mm	Farbe Ständer	ähnlich RAL9016 verkehrsweiß
Tiefe	535 mm	Farbe Ausführung	weiß
Fachlast	140 kg	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Fachbreite	1000 mm	Garantie	5 Jahre
Fachtiefe	500 mm	Gewicht	38,358 kg
Höhenverstellraster Ebene	25 mm		

Zubehör

228312		Antibakterielles Regal - Anbaufeld, AntiBac®, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1010 x 535 mm, Fachlast 140 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer mit antibakterieller Beschichtung gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien in ähnlich RAL9016 verkehrsweiß, Ebenen mit antibakterieller Beschichtung gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien in ähnlich RAL9016 verkehrsweiß
228340		Fachboden für Antibakterielles Regal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm, Aus Stahl mit antibakterieller Beschichtung gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien in ähnlich RAL9016 verkehrsweiß
228343		Wandverankerung für Antibakterielles Regal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit antibakterieller Beschichtung in ähnlich RAL9016 verkehrsweiß
228429		Bodenverankerung für Steckregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß