


## ZARGES

### Klappgerüst

#### PaxTower S-PLUS 1T

Bühne Höhe 2,55 m, Breite x Tiefe  
1800 x 600 mm, Gerüsthöhe 3,65 m,  
Gerüst aus Aluminium, Bühne aus  
Siebdruckplatte

Artikelnummer: 231507



## ZARGES Fahrbares Klappgerüst PaxTower S-PLUS 1T

### mit wenigen Handgriffen aufgebaut

Klappgerüst

- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,55 m
- Bühne Höhe 2,55 m, Breite x Tiefe 1800 x 600 mm
- Gerüsthöhe 3,65 m
- Gesamtmaße ohne Ausleger 1800 x 720 mm
- Lenkrollen mit Feststellern
- Sichere Anwendung durch umlaufendes Geländer und 4 Ausleger für sicheren Stand
- klappbar für schnellen Aufbau
- 4 Lenkrollen, Rollen mit Feststellern
- Gerüst aus Aluminium, Bühne aus Siebdruckplatte









- Aufbau: schnell durch praktische Klickverschlüsse
- Gerüstgruppe 3
- gemäß DIN EN 1004-1
- Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten! Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.
- 10 Jahre Garantie
- Gewicht 79,5 kg

## Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Sicherheitsausstattung	umlaufendes Geländer // 4 Ausleger
Gerüsttyp	Klappgerüst	Geländer	ja
Material Gerüst	Aluminium	Gerüst Funktion	klappbar
Material Plattform	Siebdruckplatte	klappbar	ja
Gerüsthöhe	3,65 m	fahrbar	ja
Arbeitshöhe	4,55 m	Unterbau	4 Lenkrollen
Höhe Bühne	2,55 m	Rad Ausstattung	Rollen mit Feststellern
Breite Bühne	1800 mm	Aufbau	schnell durch praktische Klickverschlüsse
Tiefe Bühne	600 mm	Gerüstgruppe	3
Bühnen Anzahl	1	Norm	DIN EN 1004-1
Breite (ohne Ausleger)	1800 mm	Nutzungshinweis	Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten! Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.
Tiefe (ohne Ausleger)	720 mm	Garantie	10 Jahre
Bühne belastbar bis	200 kg	Gewicht	79,5 kg
Gerüst Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern		

## Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss

