

Tweevoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand Niko Intense dark brown

124-76800

4 jaar
garantie

Tweevoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand uit de reeks Afwerkingskleur afdekplaat: Niko Intense dark brown

Technische gegevens

Tweevoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand Niko Intense dark brown.

- Tweevoudige afdekplaat voor twee mechanismes.
- Kleur: dark brown gelakt (bij benadering NCS S 8505 - Y20R, RAL 060 30 05)
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit slagvast, vormvast polycarbonaat.
- Lak bovenkader: Het bovenkader is dark brown gelakt.
- Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat + asa.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 85 x 154 x 8,9 mm
- Keurmerken: KEMA
- Markering: CE

