


# Productdatablad

UPS-module voor noodoproepsysteem



**Artikelnr.**

NRS AS 0834 USV WW

**UPS-module**

(schroefbevestiging)  
 zonder afdekraam  
 voor overbrugging van netspanningsuitvalen  
 montage-instructie: extra diepe inbouwdoos (min. 50 mm) gebruiken

**Technische gegevens**

Ingangsspanning:	DC 24 V van dem netvoeding (art.nr.: NRS .. 0834 NT ..)
Uitgangsspanning bij accu-bedrijf:	22,8 V DC, ± 10 %
Nominale last:	130 mA bij accu-bedrijf voor 1 uur
Maximum belasting bij accu-bedrijf:	300 mA voor 15 minuten
Maximum belasting bij netbedrijf:	250 mA

voor de AS - en A range  
 Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

**Kleur:**  
 alpine wit

**Materiaal:**  
 thermoplast

**P** Kleurendruk mogelijk