

**Spike Grafiet 840lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding**

Artikelcode: 623910  
 EAN: 7021986239102


**Elektrisch**

System wattage: 11W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

**Lichttechniek**

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 840lm  
 Werkzaamheid: 76 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 3000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>80  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L70/B50>50,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Plastic Opal  
 Bundelhoek: 95°

**Controle/dimmen**

Type: Faseafsnijding

**Bescherming**

Isolatieklasse: Klasse I

**Energie en goedkeuringen**

Bevat een lichtbron met energieklasse: E  
 BVB: Ja

**Materiaal en afwerking**

Behuizing: Aluminium  
 Kleur: Grafiet  
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

**Montage/Aansluiting**



Montage: Opbouw, Buiten  
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

**Afmetingen**

Lengte (mm) L: 180  
 Breedte (mm) W: 171  
 Hoogte (mm) H: 173  
 Diepte (D): 155  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 1.764 / 1.529

**Verpakking**

Verpakkingsafmetingen (mm): 180 x 165 x 185



7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 1 0 2