




Zentraler Artikelcode: ES1350

Erstellt: 05.09.2005

Type:

Verändert: 20.04.2020



Final Outlook	D0409-A
Approval date	01/11/2010

LEISTUNGEN

Spannung (V):	12 V	
C20 (Ah):	120,0	20 h
Kaltstart (A):	0	EN
Ladung:	CHARGED	
Technologie:	GEL	
Gitter:	Ca/Ca	

CONTAINER

Type:	D04	BLACK
Bodenleiste:	B0	
Adapter:	No	

DECKEL

Type:	Flat/Screw	BLACK
Schaltung:	ETN 3	
Endpolart:	EN taper post	
Adapter	No	
Endpolart:		
Magic Eye:	No	
Entgasung:	Independent	
Filter:	No	
Seitlicher Verschluss	No	

GRÖÖE

Länge (mm ± 2):	513
Breite (mm ± 2):	189
Höhe (mm ± 2):	223
Batteriegewicht (kg ± 5%):	40,00

VERSCHLUSS

Type:	6 x M18 Valve	GREY MEDIUM
-------	---------------	-------------

GRIFFE

Type:	2 x Rope (Rigid holde	BLACK
-------	-----------------------	-------

ANDERE

Entgasungsschlauch:	No
Gel	

Alle Angaben zeigen nominelle Werte. Toleranzen gemäß EN50342 und den geltenden europäischen Vorschriften.