

# LED Sensor Light

Modell: SL7018-3R6TB

# Camelion®



## Produktbeschreibung

Diese Lichtleiste kann verschiedenartig installiert werden, durch 3M doppeltes Klebeband oder Schrauben. Der Hauptkörper ist von der montierten Basis abnehmbar. Die Lichtleiste hat eine große sensorische Distanz bis zu 4 Metern und breiten sensorischen Winkel bis zu 120 Grad. Die milchige Abdeckung bietet eine komfortable Beleuchtung. Betrieben mit 3x R6 / AA Batterien (inkl.)

## Spezifikationen

- LED/Leistung.....6x SMD
- Breite (mm).....44,5
- Länge (mm).....220
- Höhe (mm).....33,5
- Gewicht (g) (ohne Batterien)....123,8
- Batterien (inklusive).....3 x R6/AA
- Gehäuse.....Kunststoff
- Lichtstrom.....25 Lumen
- Dauerlicht.....bis zu 20 Stunden
- Sensorwinkel.....120°
- Sensordistanz (m).....4
- Zolltarifnummer.....85131000
- Zertifikate.....CE
- UVP:.....13,99 €/Stk.
- EK:.....€/Stk.

Technische und logistische Änderungen vorbehalten.

Verpackung	Blister	Innerbox	Umkarton
Breite (mm)	110		365
Tiefe (mm)	48		340
Höhe (mm)	190		262
Gewicht (g)	139		Gros: 6.300 Net: 5.600
Artikelnummer	30200050		
EAN Code	4260216456312		24260216456316
Menge	1		24