


## Isolierte Parallelverbinder



► Für fein- und feinstdrähtige Leiter

### Eigenschaften

- Gesamtquerschnitt: 0,1 - 6 mm<sup>2</sup>
- Isoliert, halogenfrei
- Querschnittabhängige Farbkodierung
- Temperaturbeständigkeit bis 105° C

### Werkstoff

- Cu-ETP
- Isolierhülse: PA

### Oberfläche

- Verzinkt

Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>	Art.-Nr.	Farbe	Abmessung mm			Gewicht/ 100 St. ~ kg	VE/St.
			d1	l1	l2		
0,1-0,4	769	■	1,2	13	5	0,020	100
0,5-1	770	■	1,6	17	7	0,030	100
1,5-2,5	780	■	2,3	17	7	0,035	100
4-6	790	■	3,6	21	7	0,105	100

► Werkzeug: siehe Seite 193

► 0,1 - 0,4 mm<sup>2</sup> nicht CSA geprüft