

30W LötKolben Kit, EU

Artikelnummer: WLIRK3023C
Weller 30-Watt-LötKolbenkit LED
Ringlicht, EU



EMPFOHLEN FÜR FOLGENDE ANWENDUNGEN



HAUPTMERKMALE

- | | |
|---|---|
| LED Ringlicht für perfekte Ausleuchtung: | Die 360-Grad-Beleuchtung mit ihrem fokussierten, hellen Licht sorgt für qualitativ hochwertige Lötverbindungen |
| Höchste Präzision und kontrollierte Positionierung: | Der ergonomisch geformte Stiftgriff sorgt für Komfort, Präzision und kontrollierte Positionierung |
| Schneller Spitzenwechsel möglich: | Einfacher Austausch der Lötspitzen |
| Vielseitige Anwendung: | Vielfältiges Spitzenprogramm verfügbar – konisch, Meißel, Schraubendreher – perfekt für anspruchsvolle Lötarbeiten |
| Integrierte Sicherheitsablage: | Die integrierte Sicherheitsablage bewahrt den LötKolben bei Nichtgebrauch auf und verringert die Verletzungs- und Beschädigungsgefahr im Arbeitsbereich |
| Lieferumfang: | 30 W LötKolben, konische Spitze 0,8 mm (WLTC08IR30), Meißelspitze 4,0 mm (WLTC4IR30), Schraubendreherspitze 4,0 mm (WLTS4IR30), LötKolbenständer, LötHilfe, bleifreies Kolophoniumlot |



LED Ringlicht für perfekte Ausleuchtung

Die 360-Grad-Beleuchtung mit ihrem fokussierten, hellen Licht sorgt für qualitativ hochwertige Lötverbindungen

Vielseitige Anwendung

Vielfältiges Spitzenprogramm verfügbar
– konisch, Meißel, Schraubendreher –
perfekt für anspruchsvolle Lötarbeiten



Höchste Präzision und kontrollierte Positionierung

Der ergonomisch geformte Stiftgriff sorgt für Komfort, Präzision und kontrollierte Positionierung



Schneller Spitzenwechsel möglich

Einfacher Austausch der Lötspitzen

Integrierte Sicherheitsablage

Die integrierte Sicherheitsablage bewahrt den LötKolben bei Nichtgebrauch auf und verringert die Verletzungs- und Beschädigungsgefahr im Arbeitsbereich



TECHNISCHE DATEN

Spitzenform

Konisch

Mindestbestellmenge

1

Spitzengröße	0.8mm
CE	✓
Gewicht in lb	0.646
Leistung	30 W
Kabellänge	1.50
Temperaturbereich °C	427
Spannung	230 V
Gewicht in g	293
EAN	4003019445226
Netzkabel	EMEA