

Produktdatenblatt

Miniatur Steckverbinder




Bezeichnung	Snap-In IP67 4-fach-Verteiler, Polzahl: 5, ungeschirmt, löten, IP67, steckbar
Produktgruppe	Snap-In IP67 Serie 720
Bestellnummer	72 9140 000 04


Abbildung




Belegungspläne



Maßzeichnung



Polbild (Steckseite)



Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer	72 9140 000 04
Steckverbinder-Bauform	4-fach-Verteiler
Ausführung	Verteiler
Steckverbinder Verriegelung	schnapp
Anschlussart	löten
Schutzart	IP67
Grenztemperatur von / bis	-40 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen
Zusätzliche Informationen	steckbar

Produktdatenblatt

Miniatur Steckverbinder



Bezeichnung	Snap-In IP67 4-fach-Verteiler, Polzahl: 5, ungeschirmt, löten, IP67, steckbar
Produktgruppe	Snap-In IP67 Serie 720
Bestellnummer	72 9140 000 04

Gewicht (gr)	150.31
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	125 V
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V
Bemessungsstrom (40°C)	5,0 A
Isolationswiderstand	> 10 ⁸ Ω
Verschmutzungsgrad	2
Isolierstoffgruppe	II
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe

Material Gehäuse	PA66 (UL94 HB)
Material Kontaktkörper	schwarz
Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Verriegelung	Kunststoff
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	ec779f57-d00e-4def-bbbc-3e14b6ba37fc

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
ETIM 7.0	EC001855

CE-Konformitätserklärungen

Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU (EN 50581:2012)