


Steckhülse QSH-16-12-20

Teilenummer: 130722

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	7,8 mm
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	20
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 6 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 14 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Produktgewicht	4,2 g
Pneumatischer Anschluss 1	Steckhülse QS-16
Pneumatischer Anschluss 2	Steckhülse QS-12
Farbe Lösering	blau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PBT