



TETE DE CONMMANDE,
METAL (SANS LEVIER) COMMUT. A DROITE OU
GAUCHE,
REGLABLE POUR LEVIER PIVOTANT POUR INTERR. DE
POSITION 3SE51

Détails techniques généraux

Désignation du produit		tête de commande à levier à galet pour interrupteur de position
Catégorie de protection contre l'explosion pour poussières		Sans
Résistance aux vibrations		0.35 mm / 5g
Résistance aux chocs		30g / 11 ms
Température ambiante		
• en service	°C	-25 ... +85
• pendant l'entreposage	°C	-40 ... +90
Matériau / du boîtier		
• de la tête de commutateur		métal
Exécution de l'organe de commande		sans
Position de montage		au choix
Désignation du matériel		
• selon DIN 40719 élargie suivant CEI 204-2 / suivant CEI 750		E
• selon DIN EN 61346-2		T

Certificats / homologations

General Product Approval**Declaration of
Conformity****Test Certificates**

[Special Test
Certificate](#)

other

[Confirmation](#)

Informations supplémentaires :

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator



<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/3SE5000-0AH00/all>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3SE5000-0AH00



dernière modification

1 juil. 2013