

Bei Bestellung angeben:

PA = mit Polyamidrolle(n) mit Gleitlagerung

ST/R = mit Stahlrolle(n) mit Gleitlagerung

ST/W = mit Stahlrolle(n) mit Walzenlager

ST/K = mit Stahlrolle(n) mit Kugellager



Nr. 41

Nr. 42

Nr. 43

Nr. 44

Nr. 46

Nr. 462

Nr. 41 - 462 Drahtseilblöcke

mit Wirbellangauge nach DIN 82006. Weitere Langaugenmaße finden Sie unter Langaugen Nr. 534 auf Seite 10.08. Eingebaut sind die Drahtseilrollen Nr. 37/100 - 150 mm aus Polyamid bzw. Nr. 37/100 - 480 mm aus Stahl mit Gleitlagerung. Alle Maße in mm.

Rollenaußen-Ø		100	125	150	175	200	225	250	310	350	400	480
Rillengrund-Ø		80	105	125	145	170	185	210	260	300	340	410
für Drahtseil-Ø bis		7	9	11	12	15	16	18	23	26	30	32
Gehäusebreite		130	150	165	210	210	265	265	325	365	420	510
Nr. 41 mit 1 Rolle	zul. Last am Langauge kg	500	1000	2000	3000	3000	5000	5000	8000	10000	12500	16000
	lichte Langaugenmaße	29x50	34x60	26x58	32x72	32x72	40x94	40x94	49x115	54x125	60x144	66x163
	Achslänge	55	55	65	82	82	90	90	110	115	130	160
	Baulänge mit Langauge	345	370	415	520	550	690	690	880	950	1030	1180
	Gewicht in kg ca.	3,00	3,50	5,50	11,00	12,50	20,00	21,00	42,00	50,00	93,00	123,00
Nr. 42 mit 2 Rollen	zul. Last am Langauge kg	1000	1600	3000	5000	5000	8000	8000	12500	16000	20000	25000
	lichte Langaugenmaße	34x60	26x58	32x72	40x94	40x94	49x115	49x115	60x144	66x163	72x173	80x192
	Achslänge	81	86	113	130	130	150	150	180	195	225	250
	Baulänge mit Langauge	360	375	450	570	590	725	725	920	1040	1080	1230
	Gewicht in kg ca.	5,00	6,00	9,50	15,00	19,00	34,50	36,50	73,00	95,00	167,00	178,00
Nr. 43 mit 3 Rollen	zul. Last am Langauge kg	1600	2000	5000	8000	8000	10000	12500	20000	25000	32000	40000
	lichte Langaugenmaße	26x58	26x58	40x94	49x115	49x115	54x125	60x144	72x173	80x192	90x216	100x240
	Achslänge	106	115	135	177	177	210	210	255	260	310	320
	Baulänge mit Langauge	360	380	525	660	690	740	770	980	1090	1110	1260
	Gewicht in kg ca.	5,50	8,50	16,00	20,00	23,50	55,00	58,50	105,00	126,00	235,00	248,00
Nr. 44 mit 4 Rollen	zul. Last am Langauge kg	2000	3000	5000	8000	10000	12500	16000	25000	32000	40000	50000
	lichte Langaugenmaße	26x58	32x72	40x94	49x115	54x125	60x144	66x163	80x192	90x216	100x240	110x264
	Achslänge	145	150	180	255	255	280	280	340	350	410	450
	Baulänge mit Langauge	365	390	525	580	610	790	820	930	1000	1140	1300
	Gewicht in kg ca.	7,50	12,00	20,00	38,00	44,00	74,00	78,00	136,00	157,00	312,00	327,00
Nr. 46 mit 1 Rolle klappbar	zul. Last am Langauge kg	500	1000	2000	3000	3000	5000	5000	8000	10000	12500	16000
	lichte Langaugenmaße	29x50	34x60	26x58	32x72	32x72	40x94	40x94	49x115	54x125	60x144	66x163
	Achslänge	55	61	73	90	90	105	105	120	125	160	190
	Baulänge mit Langauge	310	345	375	475	505	615	615	750	780	900	1030
	Gewicht in kg ca.	3,00	3,50	6,00	11,00	12,00	19,50	20,50	36,00	47,00	113,00	128,00
Nr. 462 mit 2 Rollen klappbar	zul. Last am Langauge kg	1000	1600	3000	5000	5000	8000	8000	12500	16000	20000	25000
	lichte Langaugenmaße	34x60	26x58	32x72	40x94	40x94	49x115	49x115	60x144	66x163	72x173	80x192
	Achslänge	84	90	114	145	145	170	170	200	210	255	280
	Baulänge mit Langauge	425	450	535	640	685	845	845	1030	1060	1230	1400
	Gewicht in kg ca.	5,50	6,50	11,50	20,00	23,50	26,00	27,00	65,00	68,00	165,00	175,00