

Farbspritzpistolen Einzelgeräte

Top-Guns mit Präzisionsstrahl

ELMAG® Allround-Farbspritzpistolen für alle Lackarten



Farbspritzpistole 162 A OT

- Handliches Obertopf-Modell mit Pistolenkörper aus Alu-Druckguss
- Fließbehälter 600 cm³ Nylon
- Stufenlose Farbmengen- und Strahlbreitenregulierung
- Luftverbrauch 100 - 200 l/min
- Arbeitsdruck 4 - 8 bar

Farbspritzpistole RECORD 2200 ECO OT

- Profi-Modell mit handlichem Pistolenkörper aus Alu-Druckguss
- Fließbehälter 600 cm³ Nylon
- Stufenlose Farb-, Luftmengen- und Strahlbreitenregulierung
- Luftverbrauch 100 - 200 l/min
- Arbeitsdruck 4 - 8 bar

Farbspritzpistole RECORD 2200 OT

- Top-Modell mit integrierter Druckregelautomatik
- Fließbehälter 600 cm³ Nylon
- Stufenlose Farb-, Luftmengen- und Strahlbreitenregulierung
- Luftverbrauch 150 - 250 l/min
- Arbeitsdruck 4 - 8 bar



Farbspritzpistole 162 B UT


- Saugbehälter 1.000 cm³
- Stufenlose Farbmengen- und Strahlbreitenregulierung
- Luftverbrauch 100 - 200 l/min
- Arbeitsdruck 4 - 8 bar

RECORD 2100 ECO UT

- Saugbehälter 1.000 cm³
- Stufenlose Farb-, Luftmengen- und Strahlbreitenregulierung
- Luftverbrauch 100 - 200 l/min
- Arbeitsdruck 4 - 8 bar

Düsensätze

Für alle Farbspritzpistolen mit Luftdüse, Farbdüse und Farbnadel



Stufenlose Regulierung von Farbmenge, Luftmenge und Strahlbreite

Farbspritzpistolen		EAN 90 04853
		Bestellnummer
162 A OT	Set mit Düsensatz 1,2 mm	42005 4
	Set mit Düsensatz 1,5 mm	42000 9
	Set mit Düsensatz 1,8 mm	42001 6
	Set mit Düsensatz 2,2 mm	42002 3
	Set mit Düsensatz 2,5 mm	42003 0
RECORD 2200 ECO OT	Set mit Düsensatz 1,5 mm	32000 2
	Set mit Düsensatz 1,8 mm	32001 9
	Set mit Düsensatz 2,0 mm	32002 6
	Set mit Düsensatz 2,2 mm	32003 3
	Set mit Düsensatz 2,5 mm	32004 0
RECORD 2200 OT	Set mit Düsensatz 1,5 mm	32010 1
	Set mit Düsensatz 1,8 mm	32011 8
	Set mit Düsensatz 2,0 mm	32012 5
	Set mit Düsensatz 2,2 mm	32013 2
	Set mit Düsensatz 2,5 mm	32014 9
162 B UT	Set mit Düsensatz 1,5 mm	42006 1
RECORD 2200 ECO UT	Set mit Düsensatz 1,5 mm	32005 7

Düsensätze	Farbspritzpistole		
	162	RECORD	RECORD
	A OT B UT	2100 ECO UT 2200 ECO OT	2200 OT
Düsensatz 1,2 mm	32021 7	32021 7	32015 6
Düsensatz 1,5 mm	32022 4	32022 4	32016 3
Düsensatz 1,8 mm	32023 1	32023 1	32017 0
Düsensatz 2,0 mm	32024 8	32024 8	32018 7
Düsensatz 2,2 mm	32025 5	32025 5	32019 4
Düsensatz 2,5 mm	32026 2	32026 2	32020 0

OT = Obertopfmodell mit Fließbehälter
UT = Untertopfmodell mit Saugbehälter