

LED-MODUL MIT INTEGRIERTER LED, AC/DC 24-240V, BLAU,
FEDERZUGANSCHLUSS, FUER BODENBEFESTIGUNG



Abbildung ähnlich

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Produkt-Markename | SIRIUS ACT |
| Produkt-Bezeichnung | Befehls- und Meldegeräte |
| Ausführung des Produkts | LED-Modul |

Allgemeine technische Daten:

| | |
|---|-------|
| Produktbestandteil | |
| • Diode | Ja |
| • Lampentransformator | Nein |
| • Leuchtmittel | Ja |
| • Vorwiderstand | Nein |
| Isolationsspannung | |
| • Bemessungswert | 320 V |
| Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert | 4 kV |
| aufgenommener Strom | |
| • maximal | 20 mA |
| Schutzart IP | |
| • des Gehäuses | IP40 |
| • der Anschlussklemme | IP20 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Schockfestigkeit | |

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 60068-2-27 für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 | Sinushalbwellen 50g / 11 ms Kategorie 1, Klasse B |
| Schwingfestigkeit | |
| <ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 60068-2-6 für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 | 10 ... 500 Hz: 5g Kategorie 1, Klasse B |
| Betriebsdauer typisch | 100 000 h |
| Betriebsmittelkennzeichen | |
| <ul style="list-style-type: none"> gemäß DIN EN 61346-2 gemäß DIN EN 81346-2 | P P |
| relative positive Toleranz der Betriebsspannung | 20 % |
| relative negative Toleranz der Betriebsspannung | 20 % |

| | |
|--|-------------------|
| Anschlüsse/ Klemmen: | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federzuganschluss |

| | |
|--------------------------------|------|
| Leuchtmittel: | |
| Art des Leuchtmittels | LED |
| Farbe des Leuchtmittels | blau |

| | |
|---|----------------------------------|
| Umgebungsbedingungen: | |
| Umgebungstemperatur | |
| <ul style="list-style-type: none"> während Betrieb während Lagerung | -25 ... +70 °C -40 ... +80 °C |
| Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 | 3K6, 3S2, 3M6 |

| | |
|--|------------------|
| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen: | |
| Befestigungsart | |
| <ul style="list-style-type: none"> der Module und Zubehör | Bodenbefestigung |
| Höhe | 36 mm |
| Breite | 9,8 mm |
| Tiefe | 29,4 mm |

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Approbationen/Zertifikate | | |
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | sonstiges |



CCC



CSA



UL



EG-Konf.

[Bestätigungen](#)

| |
|--|
| Weitere Informationen |
| Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs |
| Industry Mall (Online-Bestellsystem) https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3SU14012BH503AA0 |

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU14012BH503AA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU14012BH503AA0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU14012BH503AA0&lang=de



letzte Änderung:

29.10.2015