



## Descrizione

Rubinetto ad angolo dotato di attacco filettato esterno da 1/2" per lo scarico controllato di liquidi da fusti e taniche, colore naturale

- In polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti HDPE/LDPE, con attacco maschio per un tubo flessibile
- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Con attacco filettato per tubo  $\varnothing$  d1= R 1/2"
- Resistenza massima a pressione 1,5 bar
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Velocità di uscita > 3,0 litri/minuto
- Senza aerazione e senza guarnizione
- Attacco maschio  $\varnothing$  esterno d4= 13 mm o 1/2" (zona di inserimento)
- h2 = 33 mm
- h3 = 52 mm

## Informazioni:

### Articolo

Codice dell'articolo	<b>523800</b>
GTIN	<b>4007228523805</b>
Tariffa doganale	<b>39174000</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>

Colore	<b>naturale</b>
Peso (kg)	<b>0,04</b>

### Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	<b>5</b>
P x L x A (mm)	<b>515 x 297 x 314</b>

Peso lordo unità di imballaggio kg	<b>0,2</b>
------------------------------------	------------

### Pallet

Numero di scatole	<b>36</b>
Numero di strati	<b>6</b>
P x L x A (mm)	<b>1,2 x 0,8 x 2,034</b>

Cartoni per strato	<b>6</b>
Peso (kg)	<b>236,0</b>