

VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) FTP, extra-flach, gelb, 5 m

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer | 21.99.2135 |
| Hersteller | VALUE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.99.2135 |
| EAN (Einzelstück) | 7630049623200 |



Konfektioniertes geschirmtes Patchkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern beidseitig. Extra-flaches Netzkabel für Verwendung bei beschränkten Raumverhältnissen.

- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken geeignet
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze. Paarweise Schirmung: Alumierte Folie
- Vergoldete Kontakte

Technische Daten

| | |
|---------------|--------------------|
| Hersteller | VALUE |
| Produktgruppe | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp | F/UTP Patchkabel |
| Farbe | gelb |
| Länge | 5 m |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Schirmungstyp | FTP |
| Übertragungsqualität | Cat6A / Class EA |
| Impedanz | 100 Ohm |
| Anzahl Adern | 8 |
| Aderntyp | Litze |
| Gekreuzt | nein |
| Flachbandkabel | ja |
| Farbe (Tülle) | gelb |
| Kabel LSOH | nein |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45 | Standard |
| Technische Besonderheiten | Flachkabel |
| Gewicht | 91.8 g |
| Verpackungshöhe | 10 mm |
| Verpackungsbreite | 100 mm |
| Verpackungstiefe | 100 mm |
| Paketgewicht | 0.025 kg |