

Kärcher Hochdruckreiniger

Leistung 2800 W, Arbeitsdruck 150 bar, Fördermenge 230 - 500 l/h, temperaturbeständig bis 60 °C

Artikelnummer: 159567



KÄRCHER



Kärcher Hochdruckreiniger

Hochdruckreiniger

- Leistung 2800 W
- mit Handspritzpistole, Strahlrohr, Dreifachdüse, Dreckfräser
- Düse manuell umschaltbar
- Arbeitsdruck 150 bar
- Strahlrohr aus Edelstahl
- drehbar
- Strahlrohr 840 mm lang
- Hochdruckschlauch 10 m lang
- Behälter aus Kunststoff
- mit Tragegriff und Halterung für Zubehör
- max. Druck 185 bar
- 3-Kolben-Axialpumpe
- Fördermenge 230 - 500 l/h
- temperaturbeständig bis 60 °C

- Unterbau Räder
- für stehenden und liegenden Betrieb geeignet
- Höhe x Breite x Tiefe 925 x 375 x 360 mm
- Gewicht 28,5 kg

Technische Details

Reinigungsart	nass	Material Strahlrohr	Edelstahl
Reinigungstyp	Hochdruckreiniger	Strahlrohrlänge	840 mm
Reinigungsmaschine Ausstattung	Handspritzpistole, Strahlrohr, Dreifachdüse, Dreckfräser	Strahlrohr Funktion	drehbar
Einsatzort	Außenbereich	Schlauchlänge	10 m
Pumpentyp	3-Kolben-Axialpumpe	Düse umschaltbar	manuell
Akkubetrieb	nein	Höhe	925 mm
Druck	185 bar	Breite	375 mm
Arbeitsdruck	150 bar	Tiefe	360 mm
Temperatur bis	60 °C	Unterbau	Räder
Fördermenge	230-500 l/h	WEEE-Registrierungsnummer	DE64190940
Leistung	2800 W	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Anschlussleistung	230 V	Marke laut EAR-Register	Kärcher
Material Behälter	Kunststoff	Gewicht	28,5 kg

Zubehör

204665



Universalreiniger, Kanister mit 5 l Inhalt, für Fassaden, Fahrzeuge, Gartenmöbel und wasserbeständige Oberflächen, entfernt Verschmutzungen wie Fette, Öle und Mineralien, neutral

Dazu passt auch ...

141935



Warnschild, Rutschgefahr, Bodenaufsteller, aus Kunststoff, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm

142447



Schnellverband, wasserabweisend und elastisch, Länge x Breite 7000 x 30 mm, blau

501182



Waschbare Schmutzfangmatte, für den Innen- und Außenbereich geeignet, Länge x Breite 1500 x 900 mm, Lauffläche aus Polyamid in grau

501597



Nasswischwagen-Set, 2x17 l Eimer in rot/blau, Mopp-Halter, Mopp-Presser, 10 Mopps, Stiel, Gestell aus Kunststoff, 4 Lenkrollen

527157



Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel