

## Fassheberoller

### Secu Ex

Traglast 300 kg, mit Greifsystem mit Prismenbacken und Spanngurt, Fahrgestell schmal, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Ø 125 mm, Hubhöhe 120 - 1430 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot



**5** YEARS WARRANTY

Artikelnummer: 235781



### Fassheberoller

- Traglast 300 kg
- für Stahl- und Kunststoffässer
- mit Greifsystem mit Prismenbacken und Spanngurt
- Fahrgestell schmal
- Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Ø 125 mm
- Hubhöhe 120 - 1430 mm
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot
- Höhe x Länge x Breite 2135 x 1233 x 1216 mm
- Gewicht 189 kg
- Schutzklasse: EX II 2G IIB T4
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Hebegerät Hubwagen

Durchmesser Gabelrollen 85 mm

Hubwagentyp	Fassheberoller	Hebegerät Ausstattung	Greifsystem mit Prismenbacken, Spanngurt
Traglast	300 kg	Höhe	2135 mm
Kapazität Fässer (max.)	1 x 60-/200-Liter-Fass	Breite	1216 mm
Hubhöhe	120-1430 mm	Länge	1233 mm
Hub je Pedaltritt	24 mm	Material	Stahl
Bedienung Hub	manuell über Fußpedal	Oberfläche	pulverbeschichtet
Bedienung Fahrwerk	manuell	Farbe	rot
Fahrgestell Ausführung	schmal	Garantie	5 Jahre
Fassart	Stahl- und Kunststofffässer	Ex-Schutzklasse	EX II 2G IIB T4
Material Lenkrollen	Polyurethan	Gewicht	189 kg
Durchmesser Lenkräder	125 mm		