

BS-ROLLEN

Lenkrolle mit Feststeller

Traglast 60 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser x Breite 75 x 24 mm, Nabe mit Gleitlager, Doppelstopp, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm



BS ROLLEN
INOX



Artikelnummer: 524969

BS-ROLLEN Spurlose Apparaterolle

Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller




- Traglast 60 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Spurlos
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben
- Durchmesser x Breite 75 x 24 mm
- Schraubloch Abstand 45x45 mm, Schraubloch-Ø 6,5 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Doppelstopp
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Edelstahl
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm
- Schwenklager mit Kugellager

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Schwenklager	Kugellager
Rollentyp	Apparaterolle	Feststeller	Doppelstopp
Bauform	Lenkrolle	Fadenschutz	nein

Traglast	60 kg	Gesamthöhe	101 mm
Bereifung	TPE	Radbreite	24 mm
Rad-Ø	75 mm	Ausladung	25 mm
Material Felge	Kunststoff	Lauffläche Eigenschaft	Spurlos
Radlager	Gleitlager	Länge Platte	60 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben	Breite Platte	60 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	45x45 mm
elektrisch leitend	nein	Schraubloch Ø	6,5 mm
Material Gehäuse	Edelstahl	Gewicht	0,27 kg

Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen