

NV-Halogenlampe MR8 25x25 mm, GZ4 12V 10W 30°

Artikel-Nr. 42098

Lampenleistung:	10 W
Lampenspannung:	12 - 12 V
Sockel:	GZ4
Ausstrahlungswinkel:	30 °
Farbtemperatur:	3000 K
Infrarottechnik:	Nein
Frontscheibe:	Ja
Durchmesser:	25 mm
Gesamtlänge:	25 mm
Axiale Wendel:	Nein
Reflektorart:	aluminiumbeschichtetes Glas
Niederdrucktechnik:	Nein
UV-Schutz:	Nein
Lichtstärke:	170 cd
Farbe:	ohne
Cool Beam:	Nein
Xenon:	Nein
Neodym-Lampe:	Nein



NV-Halogenlampe MR8 25x25 mm Niedervolt Halogenglühlampe MR8, GZ4, Abstrahlwinkel 30°, mit Kaltlichtreflektor und Frontglas

Energieeffizienzklasse: B
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 11
 Quecksilbergehalt (mg): 0
 Schaltzyklen: 25000
 Zündzeit/Startzeit (s): <0,2
 Farbwiedergabeindex (Ra): 100
 Power-Faktor: 1
 Lebensdauer (h): 2000

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:03



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.