

LEONI Câble Breakout 12G OM4, 12x LC/LC

Numéro d'article	21.08.0059	LEONI
Constructeur	LEONI	
Référence constructeur	21.08.0059	



Câble Breakout à fibres optiques pour le câblage structuré des bâtiments

- Pour une installation en milieux secs, dans les canaux de câbles, les tuyaux et les goulottes
- Structure: 12 câbles à décharge de traction en tant qu'éléments Breakout; collier de traction non métallique (aramide); fil pour dénuder sous le manteau; manteau extérieur: sans halogène, retardateur de flamme
- Ces câbles à fibres optiques offrent une qualité de fibre supérieure à la moyenne pour un débit allant jusqu'à 40/100 Gigabit Ethernet
- Prévus pour un montage direct des connecteurs; possibilité d'extension du système avec des distributeurs de fibres optiques pour des armoires de 19"
- Câble confectionné avec 12 connecteurs de chaque côté
- Pour chaque mètre supplémentaire, veuillez ajouter la référence 21.08.0058

- Remarque: Les câbles Breakout avec confection sont réalisés sur commande et toute commande ne peut être ni annulée, ni retournée

Remarque: photo non-contractuelle

Caractéristiques techniques	
Constructeur	LEONI
Groupe de produits	Câble fibre optique
Types de produits	Confection
Couleur	violet
Nombre de fibres	12
Type de câble	Câble Break-Out

Câble extérieur	non
Diamètre de fibre	50/125µm OM4
Type de connecteur face 1	LC
Connecteur face 1 Ferrule	céramique
Type de connecteur face 2	LC
Connecteur face 2 Ferrule	céramique
Couleur (câble)	violet
Embout de soulagement en aramid	oui
Manteau externe du câble	sans halogène
Câble LSOH	oui
Résistance à court terme (en N/cm ²)	150
Résistance à long terme (en N/cm ²)	100