

Artikelnummer: 308658

Kurzbeschreibung: Tischwagen für Labor und Produktion, 5 Etagen, 1000 x 600 mm

Langbeschreibung: Tischwagen für Labor und Produktion, 5 Etagen, 800 x 500 mm: Für die Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie als Helfer in Labor und Produktion. Mit umlaufendem, geschlossenem Rohrrahmen für erhöhte Stabilität. Fahrgestell mit eingeschweißten Traversen. Aus Chromnickelstahl CrNi 18/10. Eingeschweißte, tiefgezogene Ladeflächen mit umlaufendem Profilrand und großen Radien (ohne Schmutzecken). Mit Antidröhnbelag unterfüttert.

Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3, massive Abweisrollen schützen vor Beschädigungen Ladefläche: B 800 x T 500 mm
Außenmaß: B 900 x T 600 mm

Gesamthöhe: 1645 mm

Höhe obere

Etage: 1550 mm

Etagenabstand: 280 mm

Tragkraft: 200 kg

Eigengewicht: 42 kg

Rad ø: 125 mm

EAN/GTIN: 4250448506817

