

Artikelnummer: 73519

Kurzbeschreibung: Stapelkipper BSK 90, blau

Langbeschreibung: Stapelkipper BSK 90, für Traversenentleerung: Die Schüttwand wird aus 3 mm, Boden, Seiten- und Rückwand aus 2 mm Spezialprofil gefertigt. 3-fach stapelbar durch entsprechende Anordnung von 3 bzw. 4 Stützfüßen. TÜV/GS-geprüft. Orange (RAL 2000) Rot (RAL 3000) Blau (RAL 5012) Grün (RAL 6011) Grau (RAL 7005) Typ BSK 90 Muldeninhalt: 0,90 m³ Tragfähigkeit: 2000 kg Maße: L 1200 x B 1000 x H 900 mm Gewicht: 100 kg (lackiert), Gewicht: 110 kg (verzinkt) Breitenmaß ohne Aufnahmezapfen Gegen Aufpreis erhältlich: Öl- und wasserdichte Verschweißung des Behälters (siehe Zubehör)

EAN/GTIN: 4052462008014

