

Mobile Diesel-Tankanlagen aus Polyethylen (PE)

- zur komfortablen und sicheren Vor-Ort-Betankung Ihrer Diesel-betriebenen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge
- keine kostspieligen Betriebsausfälle durch Fahrten zu Tankstellen

Erfüllen die Bedingungen für die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße gemäß Europäischem Vertrag (ADR), weitere Gebinde bis zu einer Gesamtmenge von 1.000 Litern können ohne ADR-Führerschein und besondere Fahrzeug-Kennzeichnung mitgeführt werden.

- komplett aus korrosionsfreiem Kunststoff
- integrierte Ablageplätze für 4-Meter-Zapfschlauch, Automatik-Zapfpistole und Pumpenkabel
- Elektro-Pumpe mit hoher Förderleistung
- Kugelventil als Entnahmeabsperrung
- Alle Armaturen befinden sich gut zugänglich und geschützt im Stauraum, der gleichzeitig als Auffangwanne für kleine Tropfverluste dient.

Mobile Diesel-Tankstelle
PolyMove, Typ PM 250



Die PolyMove Typ PM 250 passt auch mit geöffnetem Deckel in einen Kleintransporter. Die Schlauchlänge reicht, um komfortabel aus der Seiten- oder der Hecktür tanken zu können.

Bestell-Nr. 214-402-62

Mobile Diesel-Tankstelle
PolyMove, Typ PM 450



Anwendungsbeispiel: Bestens geeignet für den Transport auf Kleinlastwagen oder Pick up. Optimale Ladungssicherheit durch Anti-Rutsch-Matte und Sicherungsgurte (s. Zubehör). Sichere Kraftstoffversorgung vor Ort.

stabile Kranösen
und abschließbarer
Schutzdeckel

Die Zapfpistole hat ihren festen Platz in einem speziell dafür vorgesehenen Fach. So werden Tropfreste gezielt aufgefangen und der umliegende Armaturenraum bleibt sauber.

serienmäßig
mit praktischer
LED-Akkulampe

Transparentes
Dokumentenfach
im Schutzdeckel
(Typ PM 450)



i Die Tankstelle PolyMove PM 450 hat Falltests aus 1,2 m Höhe bei -20° C mehrfach erfolgreich bestanden.

Die Aussparung für das Pumpenkabel ermöglicht ein Verriegeln des Schutzdeckels auch bei angeschlossener Stromversorgung. Robuster, abschließbarer Schutzdeckel

Griffmulden an allen Seiten ermöglichen ein Manövrieren der leeren Tankstelle per Hand.

Mobilität auch durch integrierte Gabeltaschen

Volumen [L]	250	450	250	450
Ausstattung	mit Pumpe, Zapfventil und Schlauch		mit Pumpe, Zapfventil, Schlauch und Durchflusszähler	
UN-Zulassung	NACH ADR 1.1.3.1C	D/BAM 12943/31H2	NACH ADR 1.1.3.1C	D/BAM 12943/31H2
Bestellnummer Nennspannung [V] 12.00	214-357-62	194-025-62	222-102-62	222-105-62
Fördermenge max [L/min]	35	35	35	35
Bestellnummer Nennspannung [V] 230.00	214-402-62	194-027-62	222-104-62	222-107-62
Fördermenge max [L/min]	56	56	56	56
Bestellnummer Nennspannung [V] 24.00	214-358-62	194-026-62	222-103-62	222-106-62
Fördermenge max [L/min]	70	70	70	70

ZUBEHÖR GLEICH MITBESTELLEN

	Bestellnummer	
Digitaler Durchflussmesser zum Nachrüsten	221-731-62	
LED-Akkulampe	195-350-62	
Auffangwanne für Tankstelle PM 250	162-286-62	
Auffangwanne für PM 450	195-351-62	
2-kg-ABC-Druckpulverlöscher	195-498-62	
Bindemittel-Mobil-Set	116-660-62	
Anti-Rutsch-Matte als Transportsicherung	216-909-62	
Spanngurt mit Ratsche für Typ PM 250	216-907-62	
4 Sicherungsgurte für Typ PM 450	195-352-62	



Digitaler Durchflussmesser zum Nachrüsten, Bestell-Nr. 221-731-62



2-kg-ABC-Druckpulverlöscher, Bestell-Nr. 195-498-62



Passgenaue Auffangwanne für Typ PM 450 zur stationären Lagerung, Bestell-Nr. 195-351-62