

WSM

supports cycles

Multiparker 8160

hauteur x longueur x profondeur 415 x 1750 x 390 mm, 2 x 5 emplacements de réglage (utilisation double face), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 185647

WSM Support cycles Multiparker 8160

supports cycles






- hauteur x longueur x profondeur 415 x 1750 x 390 mm
- 2 x 5 emplacements de réglage (utilisation double face), pour 55 mm roues larges
- étrier en forme en M avec largeur de voie 350 mm
- structure en acier (vissé) avec revêtement en zinc anti-corrosion
- peu encombrant grâce au décalage haut/bas
- montants conçu pour un montage en série
- à cheviller
- livré matériel de montage inclus
- Produit livré démonté

Détails techniques

équipement d'extérieur	supports cycles	exécution montant	peu encombrant grâce au décalage haut/bas
type de supports cycles	supports cycles	fonction montant	conçu pour un montage en série
hauteur	415 mm	installation	tablette
longueur	1750 mm	type de fixation	à cheviller
profondeur	390 mm	matériau	acier

largeur de pneu	55 mm	matériau de finition	vissé
nombre d'emplacements de réglage	2 x 5	surface de montant	galvanisé
utilisation	double face	volume de livraison	matériel de montage inclus
étrier de réglage forme	forme en M	livraison	démonté
écartement des roues	350 mm	Poids	31,5 kg

Cela s'adapte aussi ...

221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
306339		poubelles grillagées, convient pour extérieur, capacité 27 l, hauteur 430 mm, pour fixation sur montant ou murale, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement plein
531400		panneau de sortie de secours, point de collecte, panneau triangulaire, en aluminium, surface réfléchissant, hauteur x largeur 400 x 400 mm
532192		Table haute pour fumeurs, hauteur x diamètre 1130 x 675 mm, colonne médiane en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9007 aluminium gris, panneau en MDF avec revêtement finition RAL9007 aluminium gris, avec cendrier auto-extinguible et repose-pied