

Treston bac pour rayonnages et armoires

TRESTON

hauteur x largeur x profondeur 100 x
132 x 300 mm, en Polypropylène, en
rouge

lot 30 pièce



Numéro d'article: 272106

bac pour rayonnages et armoires

- convient pour tous les rayonnages rotatifs, armoires et postes de travail en industrie classiques
- hauteur x largeur x profondeur 100 x 132 x 300 mm
- en Polypropylène
- en rouge
- fond intérieur ondulé
- largeurs identiques gerbables
- résistant à la température de -20 °C à +75 °C
- résiste à l'huile, à la plupart des acides et des solvants
- volume de livraison : étiquettes avec protection incluses
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de récipient	bac pour rayonnages et armoires	gerbable	oui
convient pour (produit/matériau)	rayonnages rotatifs, armoires, établis	emboîtable	non
norme européenne	non	convient pour aliments	non
hauteur	100 mm	soubassement	intérieur ondulé
largeur	132 mm	couleur	rouge
profondeur	300 mm	résistance à la température	-20 °C à +75 °C

hauteur intérieure	90 mm	résistance	huile, acide, solvant
largeur intérieure	110 mm	volume de livraison	étiquettes avec protection incl.
profondeur intérieure	257 mm	garantie	5 années
matériau	Polypropylène	Poids	8,8 kg
conducteur d'électricité	non		

Cela s'adapte aussi ...

203969		chariot à plateaux, force 250 kg, Avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE
215728		sachets à fermeture à pression, en LDPE en transparent, épaisseur 50 µm, long. x larg. intérieure 180 x 80 mm
221120		papier d'essuyage, 1000 lingettes, roulette longueur x diamètre 300 m x 250 mm, qualité de papier non tissé recyclé, en vieux rose
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
223712		stylos à bille, couleur d'encre noir, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent
242396		rouleau papier d'essuyage en distributeur, 200 lingettes, longueur x largeur 300 x 250 mm, rouleaux longueur x largeur 60 m x 250 mm, pour un retrait facile de tous 300 mm perforé, en cellulose recyclée, équipé de avec poignée, fixation installation possible dans le support mural fourni
504734		tabouret d'atelier, assise hauteur 420 - 545 mm, assise en mousse PU en noir, piètement à disque avec bacs de rangement pour outils et petites pièces pour une bonne stabilité, structure en plastique noir, piètement avec roulettes
529928		escabeau universel léger, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 0,85 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium