

Matador

Brouette en aluminium

Profimax

capacité 90 l, hauteur x largeur x profondeur 870 x 625 x 1430 mm, Benne en polyéthylène haute pression coloris rouge, structure en aluminium, roue avec bandage polyuréthane sur jante Acier

Numéro d'article: 274113



Brouette en aluminium

- capacité 90 l
- hauteur x largeur x profondeur 870 x 625 x 1430 mm
- Rehausses hauteur x largeur x profondeur 380 x 820 x 870 mm
- Ø de roue 400 mm
- Benne en polyéthylène haute pression coloris rouge
- structure en aluminium
- poignée de sécurité avec protection des jointures
- roue avec bandage polyuréthane sur jante Acier
- moyeu avec roulement à billes
- Produit livré livré monté

appareil de manutention	diable de manutention	poignée de sécurité	oui
type de diable de manutention	brouette	hauteur rehausses	380 mm
capacité	90 l	Largeur des rehausses	820 mm
hauteur	870 mm	Profondeur des rehausses	870 mm
largeur	625 mm	rabattable	non
profondeur	1430 mm	Compartment de rangement matéri	polyéthylène haute pression
pneumatique	polyuréthane	Coloris compartiment de rangement	rouge
Diamètre de roue	400 mm	matériau	aluminium
largeur de roue	130 mm	livraison	livré monté
matériau de jante	Acier	Poids	14,3 kg
roulement	roulement à billes		

Cela s'adapte aussi ...

221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
526204		pelle polyvalente, pelle en polypropylène, Largeur de travail 250 mm