

## Gmöhling chariot conteneur aluminium

force 200 kg, capacité 322 l, hauteur x longueur x largeur 770 x 990 x 580 mm, couvercle à charnières, avec bandage caoutchouc plein

Numéro d'article: 524627



**GMÖHLING**



## Gmöhling Chariot conteneur aluminium

### avec couvercle verrouillable

chariot conteneur aluminium





- force 200 kg
- capacité 322 l
- hauteur x longueur x largeur 770 x 990 x 580 mm
- parois avec nervures sur le pourtour
- couvercle à charnières
- verrouillable avec serrure à cylindre
- structure en aluminium
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec roulement à rouleaux
- roulettes avec pare-fils, roulettes pivotantes à freins

### Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	couvercle	oui
type de chariot	chariot conteneur	fonction couvercle	à charnières
matériau	aluminium	verrouillable	oui
charge	200 kg	système de fermeture	serrure à cylindre

hauteur	770 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur	990 mm	pneumatique	caoutchouc plein
largeur	580 mm	roulement	roulement à rouleaux
capacité	322 l	Diamètre de roue	100 mm
norme européenne	non	équipement roue	roulettes avec pare-fils, roulettes pivotantes à freins
finition paroi	nervures sur le pourtour	disposition des roues	rectangulaire
	fixe	Poids	22 kg

## Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm