

Rollcart chariot à timon

force 200 kg, plateau longueur x largeur 765 x 435 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable, rehausse 4 cloisons en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roues, roues avec bandage air sur jante tôle d'acier



Numéro d'article: 531532

Rollcart Chariot à timon

Force 200 kg

chariot à timon

- force 200 kg
- plateau longueur x largeur 765 x 435 mm
- hauteur x longueur x largeur 740 x 1680 x 740 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- rehausse 4 cloisons en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- 2 roues
- roues avec bandage air sur jante tôle d'acier
- disposition des roues parallèle
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	matériau de plateforme	plaque de contreplaqué
type de chariot	chariot à timon	surface de plateforme	antidérapant

charge	200 kg	exécution de plateforme	impermeable
rehausses	4 cloisons en bois	équipement chariot	sans équipement
hauteur rehausses	220 mm	nombre/type de roulettes	2 roues
longueur de plateau	765 mm	pneumatique	air
largeur de plateau	435 mm	matériau de jante	tôle d'acier
matériau	construction en acier	disposition des roues	parallèle
hauteur	740 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
barre directrice	oui	couleur	bleu gentiane // RAL5010
longueur	1680 mm	garantie	5 années
largeur	740 mm	Poids	24 kg
norme européenne	non		

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm