

Feuille de données du produit



Article N°: 4873 Chariot de bureau

Equipements de manutention



Système modulaire: construction en tube d'acier vissé, revêtement époxy gris clair RAL 7035. Plateaux et parois en panneaux dérivés du bois, gris clair. 4 roues pivotantes, roues à bandage TPE, élastiques et faciles à déplacer, non traçant. Moyeu avec palier lisse. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (sécurité des chariots de manutention). Livraison démontée, montage facile par l'utilisateur.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	150
Longueur de surface utile (mm)	720
Largeur de surface utile (mm)	350
Hauteur plateaux (mm)	260, 620, 980
Charge par plateau (kg)	50
Longueur totale (mm)	810
Largeur totale (mm)	385
Hauteur totale (mm)	1100
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	125 x 32
Configuration	mit Rückwand und Trennwänden
Poids (kg)	26
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976048734